

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECT**Tulejki zaciskowe ER, ER 16, nomin. Ø mocowania d: 7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308901 7
GTIN	2050001764676
Klasa artykułu	39Y

**Opis****Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane.

**Ochrona antykorozyjna:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

**Zaleta:**

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**wskazówka:**

**Ø mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza**, np. Ø 10-9 mm, **z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).**

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	7 mm
adapter	ER 16
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
typ	426 E
Ø zewn. D	17 mm
Długość całkowita L	27,5 mm

Rodzaj produktu

Tulejki zaciskowe