

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe ER, ER 20, nomin. Ø mocowania d: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308911 9
GTIN	2050001767998
Klasa artykułu	39Y

**Opis****Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane.

**Ochrona antykorozyjna:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

**Zaleta:**

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**wskazówka:**

**Ø mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza**, np. Ø 10-9 mm, **z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).**

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5 µm

typ: 428 E

Ø zewn. D: 21 mm

Długość całkowita L: 31,5 mm

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	9 mm
uchwyt	ER 20
norma	ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
typ	428 E
Ø zewn. D	21 mm
Długość całkowita L	31,5 mm