

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe ER, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 8 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308941 8 |
| GTIN | 2050001765628 |
| Klasa artykułu | 39Y |

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane.

Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

wskazówka:

Ø mocowania jest **zawsze do 1 mm mniejsza**, np. Ø 10-9 mm, **z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm)**.

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5 µm

typ: 430 E

Ø zewn. D: 26 mm

Długość całkowita L: 34 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------|-------------|
| nomin. Ø mocowania d | 8 mm |
| uchwyt | ER 25 |
| norma | ISO 15488-B |

| | |
|-----------------------------|--------|
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 μm |
| typ | 430 E |
| Ø zewn. D | 26 mm |
| Długość całkowita L | 34 mm |