

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe ER, ER 20, nomin. Ø mocowania d: 13 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308911 13 |
| GTIN | 2050001766588 |
| Klasa artykułu | 39Y |

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane.

Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

wskazówka:

Ø mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza, np. Ø 10-9 mm, **z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).**

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5 µm

typ: 428 E

Ø zewn. D: 21 mm

Długość całkowita L: 31,5 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------|-------------|
| nomin. Ø mocowania d | 13 mm |
| uchwyt | ER 20 |
| norma | ISO 15488-B |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 μm |
| typ | 428 E |
| Ø zewn. D | 21 mm |
| Długość całkowita L | 31,5 mm |