

HOLEX**Lampy warsztatowe akumulatorowe, diodowe, Typ: 380****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081549 380
GTIN	4062406056865
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Smukła akumulatorowa lampa prętowa LED ze światłem głównym i strumieniowym, do oświetlania również ciasnych przestrzeni. Lekko obracające się pokrętko zapewnia bezstopniowe przyciemnianie. Elastyczne zamocowanie dzięki obrotowej podstawie magnetycznej ze zintegrowanym hakiem do zawieszania.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Przewód do ładowania.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	3,7 V
Liczba dołączonych akumulatorów	1
czas świecenia	2,5 h
stopień ochrony IP	IP 54

Strumień światła	120 - 500 lm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
długość całkowita	380 mm
strefa wg ATEX	brak
masa	250 g
Rodzaj produktu	Lampa prętowa