

**Tulejki zaciskowe ER HP, ER 16, nomin. Ø mocowania d: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309370 8
GTIN	2050001764621
Klasa artykułu	39Y

**Opis****Wykonanie:**

**Bicie systemowe** i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

**Ochrona przeciw korozji:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

**Zaleta:**

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**Pasuje do:**

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

**wskazówka:**

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	8 mm
adapter	ER 16
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 2 µm
typ	426 E

Ø zewn. D	17 mm
Długość całkowita L	27,5 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe