

**Garant****Śruba dociągająca i z chłodzeniem wewnętrznym, do Ø trzpienia: 16 mm**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	575096 16
GTIN	4062406057053
Klasa artykułu	53D

### Opis

**Wykonanie:**

Śruba dociągająca (ocynkowana) z łbem z gniazdem 6-kątnym. **Z otworami doprowadzającymi chłodziwo.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania szczotek okrągłych i talerzowych GARANT. **Uwzględnić moment obrotowy.**

gwint M: M8

Ø główki: 20 mm

Grubość główki K: 13 mm

rozwartość klucza: 6 mm

zalecany moment dokręcania: 15 Nm

### Opis techniczny

zalecany moment dokręcania	15 Nm
do Ø trzpienia	16 mm
rozwartość klucza	6 mm
Ø główki	20 mm

gwint M

M8

Grubość główki K

13 mm