

Garant**Śruba dociągająca i z chłodzeniem wewnętrznym, do Ø trzpienia: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	575096 32
GTIN	4062406057084
Klasa artykułu	53D

Opis**Wykonanie:**

Śruba dociągająca (ocynkowana) z łbem z gniazdem 6-kątnym. **Z otworami doprowadzającymi chłodziwo.**

Zastosowanie:

Do mocowania szczotek okrągłych i talerzowych GARANT. **Uwzględnić moment obrotowy.**

gwint M: M16

Ø główki: 56 mm

Grubość główki K: 9,5 mm

rozwartość klucza: 8 mm

zalecany moment dokręcania: 30 Nm

Opis techniczny

zalecany moment dokręcania	30 Nm
rozwartość klucza	8 mm
do Ø trzpienia	32 mm
Ø główki	56 mm
gwint M	M16

Grubość główki K

9,5 mm