

**Garant****Śruba dociągająca i z chłodzeniem wewnętrznym, do Ø trzpienia: 22 mm**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	575096 22
GTIN	4062406057060
Klasa artykułu	53D

### Opis

**Wykonanie:**

Śruba dociągająca (ocynkowana) z łbem z gniazdem 6-kątnym. **Z otworami doprowadzającymi chłodziwo.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania szczotek okrągłych i talerzowych GARANT. **Uwzględnić moment obrotowy.**

gwint M: M10

Ø główki: 32 mm

Grubość główki K: 8,5 mm

rozwartość klucza: 6 mm

zalecany moment dokręcania: 20 Nm

### Opis techniczny

Ø główki	32 mm
zalecany moment dokręcania	20 Nm
do Ø trzpienia	22 mm
rozwartość klucza	6 mm

gwint M	M10
Grubość główki K	8,5 mm