



## Latarki kieszonkowe "długopisowe", diodowe (LED) z bateriami, Typ: PEN



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081461 PEN
GTIN	4062406056889
Klasa artykułu	02A

### Opis

#### Wykonanie:

Poręczne Latarki kieszonkowe „długopisowe”, diodowe (LED) z **możliwością ogniskowania** głowicy lampki zapewniające skoncentrowane oświetlenie w zakresie od 10° do 80°. Praktyczny klips do zaczepienia na torbie i zatrzask.

#### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

### Opis techniczny

typ baterii	Micro, AAA
stopień ochrony IP	IP 54
czas świecenia	6 h
strefa wg ATEX	brak
masa	60 g
Źródło światła	Moduł LED

Ø główki	17 mm
Strumień światła	120 lm
Liczba dołączonych baterii	2
Funkcja latarki	Ognisko
długość całkowita	130 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Latarka

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081552 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081553 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081554 LR3
Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR3	081559 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081551 LR3