

**Latarki kieszonkowe "długopisowe", diodowe (LED) z bateriami, Typ: CRI-PEN****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081461 CRI-PEN
GTIN	4062406056896
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Latarki kieszonkowe „długopisowe”, diodowe (LED) z możliwością ogniskowania głowicy lampki, klipsem do zaczepienia na torbie i zatraskiem. Diody LED o naturalnej barwie światła i **wysokiej wartości CRI (> 95)** do wykrywania zgodności kolorów.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

2 baterie AAA w zestawie.

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 54
Źródło światła	Moduł LED
strefa wg ATEX	brak
czas świecenia	2 h

Liczba dołączonych baterii	2
typ baterii	Micro, AAA
Strumień światła	100 lm
masa	60 g
Funkcja latarki	Ognisko
Wartość CRI	95
długość całkowita	135 mm
Szerokość całkowita	17 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081551 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081554 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081552 LR3
Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR3	081559 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081553 LR3