

FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS**Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel., ER 16, nomin. Ø mocowania d: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309371 6
GTIN	2050001768469
Klasa artykułu	33F

Opis**Wykonanie:**

Bicie systemowe i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

wskazówka:

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego (do 60 barów!). **Zbliżone do ISO 15488-A.**

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	6 mm
adapter	ER 16
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 2 µm

typ	425 E
Ø zewn. D	16,7 mm
Długość całkowita L	27,5 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe