

**FAHRION®**  
FAHREYONDI PROZESSION**Tulejki zaciskowe ER HP, ER 40, nomin. Ø mocowania d: 23mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309379 23     |
| GTIN             | 2050001765673 |
| Klasa artykułu   | 39Y           |

**Opis****Wykonanie:**

**Bicie systemowe** i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

**Ochrona przeciw korozji:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

**Zaleta:**

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**Pasuje do:**

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

**wskazówka:**

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

**Opis techniczny**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| nomin. Ø mocowania d        | 23 mm       |
| adapter                     | ER 40       |
| norma                       | ISO 15488-B |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 2 µm      |
| typ                         | 472 E       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Ø zewn. D           | 41 mm             |
| Długość całkowita L | 46 mm             |
| Rodzaj produktu     | Tulejki zaciskowe |