

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**Zestaw tulejek zaciskowych ER HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E, ER 32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309396
GTIN	2050001768766
Klasa artykułu	39Y

Opis**Wykonanie:**

Bicie systemowe i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do :

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

wskazówka:

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

Opis techniczny

adapter	ER 32
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 2 µm

Rodzaj produktu

Tulejki zaciskowe