

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe HP, ER 40, nomin. Ø mocowania d: 20 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309379 20     |
| GTIN             | 2050001766274 |
| Klasa artykułu   | 39Y           |

**Opis****Wykonanie:**

**Bicie systemowe** i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm),  
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

**Ochrona przeciw korozji:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

**Zalety:**

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**Pasuje do :**

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

**wskazówka:**

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

typ: 472 E

Ø zewn. D: 41 mm

Długość całkowita L: 46 mm

**Opis techniczny**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| nomin. Ø mocowania d | 20 mm |
|----------------------|-------|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| uchwyt                      | ER 40       |
| norma                       | ISO 15488-B |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 2 μm      |
| typ                         | 472 E       |
| Ø zewn. D                   | 41 mm       |
| Długość całkowita L         | 46 mm       |