

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe HP, ER 40, nomin. Ø mocowania d: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309379 8
GTIN	2050001768308
Klasa artykułu	39Y

**Opis****Wykonanie:**

**Bicie systemowe** i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm),  
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

**Ochrona przeciw korozji:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

**Zalety:**

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**Pasuje do :**

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

**wskazówka:**

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

typ: 472 E

Ø zewn. D: 41 mm

Długość całkowita L: 46 mm

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	8 mm
----------------------	------

uchwyt	ER 40
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 2 μm
typ	472 E
Ø zewn. D	41 mm
Długość całkowita L	46 mm