

**Tulejki zaciskowe ER HP, ER 40, nomin. Ø mocowania d: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309379 6
GTIN	2050001765192
Klasa artykułu	39Y

Opis**Wykonanie:**

Bicie systemowe i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

wskazówka:

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	6 mm
adapter	ER 40
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 2 µm
typ	472 E

Ø zewn. D	41 mm
Długość całkowita L	46 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe