

**FAHRION®**  
PRÄZISION

## Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 20, nomin. Ø mocowania d: 4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	309406 4
GTIN	2050001766717
Klasa artykułu	39Y

### Opis

#### Wykonanie:

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.  
 Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 100 barów!).

#### Ochrona antykorozyjna FAHRION:

- powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
- zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

#### Pasuje do :

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

#### wskazówka:

**FAHRION®** Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 10 \mu\text{m}$

typ: 4276 E

Ø zewn. D: 20,7 mm

Długość całkowita L: 31,5 mm

### Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	4 mm
----------------------	------

uchwyt	ER 20
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 μm
typ	4276 E
Ø zewn. D	20,7 mm
Długość całkowita L	31,5 mm