

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 16, nomin. Ø mocowania d: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309402 8
GTIN	2050001768735
Klasa artykułu	39Y

**Opis****Wykonanie:**

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.  
Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 100 barów!).

**Ochrona antykorozyjna FAHRION:**

- powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
- zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**Pasuje do :**

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

**wskazówka:**

**FAHRION®** Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 10 \mu\text{m}$

typ: 4031 E

Ø zewn. D: 16,7 mm

Długość całkowita L: 27,5 mm

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	8 mm
----------------------	------

uchwyt	ER 16
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 μm
typ	4031 E
Ø zewn. D	16,7 mm
Długość całkowita L	27,5 mm