

Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, w kasecie, bez powłoki, Typ: 6-10**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115000 6-10
GTIN	4045197024022
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia.

bez naruszania struktury, dlatego bardziej sprężyste i dostosowane do cięższych robót (np. do wiertarek ręcznych). Korzystna cena.

Opis techniczny

stopniowanie średnic wiertel co	0,1 mm
liczba wiertel	41
zakres wiertel	6 - 10 mm
chwyt	Trzpień walcowy
Liczba ostrzy Z	2
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS

typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	tak
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	45 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	30 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	25 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	25 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

Akcesoria

Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 6 mm	114000 6
Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 7,9 mm	114000 7,9

Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5

Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Kasety do wiertel krętych, zgodnych z DIN 338, puste Typ 6-10	115475 6-10