

**CDCT S40101, Gatunek: HB7410****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268520 HB7410
GTIN	4062406057343
Klasa artykułu	21I

Opis

CDCT S40101 HB7410 Gatunek: HB7410

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,23 mm

posuw f : 0,05 - 0,23 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,23 mm
Materiał ostrza 	HM
Łamacz wiórów	TIS
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
promień naroża	0,1 mm
Zastosowanie główne	Ti

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,3 mm
posuw f	0,05 - 0,23 mm/obr,
Gatunek	HB7410
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CDCT S40101
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia