

**Garant****CDCT S40102, Gatunek: HB7410**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268530 HB7410
GTIN	4062406057411
Klasa artykułu	211

## Opis

CDCT S40102 HB7410 Gatunek: HB7410

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

## Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	Ti
promień naroża	0,2 mm
posuw $f$	0,05 - 0,23 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Łamacz wiórów	TIS
Gatunek	HB7410
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CDCT S40102
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia