

Garant**CDCT S40102, Gatunek: HU7310****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 268530 HU7310 |
| GTIN | 4062406057398 |
| Klasa artykułu | 21I |

Opis

CDCT S40102 HU7310 Gatunek: HU7310

Łamacz wiórów: AF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,75 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 300 m/min**Opis techniczny**

| | |
|---|----------------------|
| promień naroża | 0,2 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| Warunki skrawania | ciągły |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Zastosowanie główne | N |
| Gatunek | HU7310 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 50 - 300 m/min |
| głębokość skrawania a_p | 0,05 - 0,75 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| posuw f | 0,03 - 0,25 mm/obr, |
| Łamacz wiórów | AF |
| powłoka | bez powłoki |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CDCT S40102 |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |