

**Garant****GCCT 060202, Gatunek: HU7310**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Klasa artykułu	211

### Opis

GCCT 060202 HU7310 Gatunek: HU7310

Łamacz wiórów: AF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 1,6 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 300 m/min

### Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	AF
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 1,6 mm
Zastosowanie główne	N
posuw $f$	0,03 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	HU7310

Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 300 m/min
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	GCCT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia