

Garant**GCCT 060202, Gatunek: HB7410**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268590 HB7410
GTIN	4062406057657
Klasa artykułu	211

Opis

GCCT 060202 HB7410 Gatunek: HB7410

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,35 mmposuw f : 0,05 - 0,23 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
posuw f	0,05 - 0,23 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,35 mm
Łamacz wiórów	TIS
Gatunek	HB7410

Zastosowanie główne	Ti
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,2 mm
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	GCCT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia