

Garant**GCCT 060204, Gatunek: HB7125-1**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 268600 HB7125-1 |
| GTIN | 4062406057725 |
| Klasa artykułu | 211 |

Opis

GCCT 060204 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,35 mmposuw f : 0,05 - 0,23 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 140 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|---------------------|
| promień naroża | 0,4 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 60 - 140 m/min |
| posuw f | 0,05 - 0,23 mm/obr, |
| Zastosowanie główne | M |
| Łamacz wiórów | VS |
| Gatunek | HB7125-1 |
| głębokość skrawania a_p | 0,05 - 0,35 mm |

| | |
|---|--|
| Materiał ostrza | HM |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Warunki skrawania | ciągły |
| powłoka | bez powłoki |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | GCCT 060204 |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |