

**Garant****GCCT 060202, Gatunek: HB7125-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	268590 HB7125-1
GTIN	4062406057671
Klasa artykułu	211

### Opis

GCCT 060202 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 140 m/min

### Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	HB7125-1
Łamacz wiórów	VS
Warunki skrawania	ciągły
posuw $f$	0,05 - 0,23 mm/obr,

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 140 m/min
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,35 mm
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	GCCT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia