

**Garant****GCCT 060204, Gatunek: HB7035**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268600 HB7035
GTIN	4062406057688
Klasa artykułu	211

## Opis

GCCT 060204 HB7035 Gatunek: HB7035

Łamacz wiórów: SF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 150 m/minprędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 60 - 150 m/min

## Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Zastosowanie dodatkowe	K
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	60 - 150 m/min
Łamacz wiórów	SF
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 150 m/min
Gatunek	HB7035
posuw $f$	0,03 - 0,25 mm/obr,
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	GCCT 060204
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia