

FAHRION®
PRÄZISION

Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 16, nomin. Ø mocowania d: 8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309372 8
GTIN	2050001766823
Klasa artykułu	33F

Opis

Wykonanie:

Bicie systemowe i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do :

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

wskazówka:

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 100 barów) i **dyszami natryskowymi. Zbliżone do ISO 15488-A.**

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

typ: 425 E

Ø zewn. D: 16,7 mm

Długość całkowita L: 27,5 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	8 mm
uchwyt	ER 16
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 2 µm
typ	425 E
Ø zewn. D	16,7 mm
Długość całkowita L	27,5 mm