

Garant**Obrotowe krzesło warsztatowe ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965042
GTIN	4045197702166
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczne krzesło warsztatowe obrotowe z **konstrukcją synchroniczną**.

Tkanina siedziska i oparcia jest **mięka, wygodna i oddychająca**.

Siedzisko (szer. x głęb.): 470x450 mm.

Wysokość oparcia: 600 mm.

Zakres regulacji oparcia: 60 mm.

Zakres regulacji głębokości siedziska: 40 mm.

Nośność: 120 kg.

Siedzisko (szer.xgłęb.): 470x450 mm.

Wysokość oparcia: 600 mm.

Zakres regulacji oparcia: 60 mm.

Zakres regulacji głębokości siedziska: 40 mm.

Nośność: 120 kg.

Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

Norma:**DIN 68877****wskazówka:**

Oddychający aktywnie tkanina Mesh ulega uszkodzeniu przez zapięcia na rzep. Proszę zabezpieczyć rzepy.

nośność krzesła: 120 kg

regulacja wysokości: 640 - 890 mm
 szerokość siedziska: 470 mm
 głębokość siedziska: 450 mm
 Wysokość oparcia: 600 mm
 zakres regulacji głębokości siedzenia: 40 mm
 zakres regulacji oparcia: 60 mm
 kolor tapicerki: czarny

Opis techniczny

podparcie lordozy	tak
norma	DIN 68877
zakres regulacji głębokości siedzenia	40 mm
materiał siedzenia	Mesh-Stoff
Wysokość oparcia:	600 mm
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
kolor tapicerki	czarny
nośność	120 kg
synchroniczny układ mechaniczny	tak
zakres regulacji oparcia	60 mm
szerokość siedziska	470 mm
materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
wykonanie podstawy	Ślizg z obręczą na stopy
głębokość siedziska	450 mm
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami	tak
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	640 - 890 mm
Rodzaj produktu	Krzesło warsztatowe, wysokie siedzisko

Akcesoria

Ślizgi (1 zestaw = 5 szt.)

962518

Wielofunkcyjna para podłokietników obrotowych krzeseł warsztatowych

965047