

Garant**Obrotowe krzesło warsztatowe, pianka integralna, z rolkami, niskie****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 965030 |
| GTIN | 4045197702111 |
| Klasa artykułu | 91Z |

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczne krzesło warsztatowe obrotowe z **konstrukcją synchroniczną**.

Miękka, **integralna pianka** siedzenia i oparcia jest łatwa do utrzymania w czystości, zmywalna, **solidna** i odporna na działanie niestężonych kwasów i ługów oraz działania mechaniczne.

Pięcioramienna podstawa z aluminium.

Siedzisko (szer.xgłęb.): 470× 450 mm. Wysokość oparcia: 600 mm. Zakres regulacji oparcia: 60 mm. Zakres regulacji głębokości siedziska: 40 mm. Nośność: 120 kg.

Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

Podwójne rolki z hamulcem, miękka powierzchnia toczna z poliuretanu.

Wykonanie, tekst reklamowy:

- **ergonomiczny funkcjonalny design**
- **ochrona przed lordozą**
- **konstrukcja synchroniczna**
- **duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu**
- **pięcioramienna podstawa aluminiowa.**
- **siedzenie i oparcie z miękkiej pianki integralnej**
- **łatwe w pielęgnacji, zmywalne, wytrzymałe i odporne na działanie słabych kwasów oraz czynników mechanicznych.**

Norma:

DIN 68877**Opis techniczny**

| | |
|---|---|
| warunkowo odporne na działanie słabych kwasów i ługów | tak |
| zakres regulacji głębokości siedzenia | 40 mm |
| materiał podstawy | Aluminium matowe lakierowane proszkowo |
| wykonanie podstawy | Stopka krzyżowa 5-ramienna |
| wykonanie rolek | rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek. |
| nośność | 120 kg |
| Regulacja pochylenia siedziska | tak |
| wykonanie podstawy | zestaw rolek |
| materiał oparcia | integralnej pianki |
| podparcie lordozy (krążków międzykręgowych) | tak |
| głębokość siedziska | 450 mm |
| zakres regulacji wysokości oparcia | 60 mm |
| płynna regulacja wysokości | tak |
| norma | DIN 68877 |
| regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami | tak |
| szerokość siedziska | 470 mm |
| synchroniczny układ mechaniczny | tak |
| możliwość uzupełnienia o parę podłokietników | tak |
| materiał siedzenia | integralnej pianki |
| Wysokość oparcia: | 600 mm |
| kolor tapicerki | czarny |
| wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Amortyzator gazowy |
| Sposób regulacji wysokości | Dźwignia regulacji wysokości |
| wersja | z kółkami |
| nośność krzesła | 120 kg |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| regulacja wysokości | 480 - 630 mm |
| Rodzaj produktu | Obrotowe krzesło warsztatowe |

Akcesoria

| | |
|--|--------|
| Kółka zamienne(1 zestaw = 5 szt.) | 962517 |
| Wielofunkcyjna para podłokietników obrotowych krzeseł warsztatowych GARANT Typ | 965047 |