

 GRIDLINE**Wózek na materiały, wysokość: 1700 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918590 1700
GTIN	4062406057251
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Ramy i konstrukcja z rury stalowej 4-kątnej z podstawą z blachy stalowej. Szczeliny w ramie z przodu i z tyłu (co 50 mm) do mocowania półek, szyn wielofunkcyjnych itp. o rozmiarze 1000 mm. **Gwintowane tulejki** od wewnątrz ramy do montażu blachy perforowanej. 4 koła skrętne (2 z hamulcem, Ø **125 mm**) z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, piasty na łożyskach rolkowych i duży uchwyt do pchania z powłoką Haptoprene® zapewniają dobrą manewrowość.

Zastosowanie:

Do uzupełnienia półkami, listwami na pojemniki, uchwytami na rysunki, szyną Multifix, poprzeczką oraz panelami perforowanymi o rozm. 1000.

Powłoka lakiernicza:

jasny szary RAL 7035 **lakierowane proszkowo.**

wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych

Regulacja wysokości co: 50 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1700 mm

szerokość: 1100 mm

szer. (bez uchwytu): 1000 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 1370 mm

szerokość użytkowa: 920 mm

Opis techniczny

masa	35 kg
szerokość	1100 mm
wysokość	1700 mm
szer. (bez uchwytu)	1000 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
moduł zawieszania	50 mm
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
wysokość użytkowa	1370 mm
Ø koła	125 mm
materiał rolek	Bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów
głębokość	700 mm
Nośność maksymalna	200 kg
szerokość użytkowa	920 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości co	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Akcesoria

Haki dodatkowe długość użytkowa 75 mm	918604 75
Haki dodatkowe długość użytkowa 150 mm	918604 150
Półka o głębokości 610 mm pasuje do szerokości użytkowej 920 mm	918592 920
poprzeczka pasuje do szerokości użytkowej 920 mm	918603 920
Uchwyt przesuwny kolor BLACK	920135 BLACK

