

Garant**Krzesło warsztatowe obrotowe, pianka integralna, ze ślizgami, niskie****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965031
GTIN	4045197702128
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczne krzesło warsztatowe obrotowe z **konstrukcją synchroniczną**.

Miękka, **integralna pianka** siedzenia i oparcia jest łatwa do utrzymania w czystości, zmywalna, **solidna** i odporna na działanie niestężonych kwasów i ługów oraz działania mechaniczne.

Pięcioramienna podstawa z aluminium.

Siedzenie (szerokość x głębokość) 470x450 mm.

Wysokość oparcia: 600 mm.

Zakres regulacji oparcia: 60 mm.

Regulacja głębokości siedziska: 40 mm.

Nośność: 120 kg.

Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

Wykonanie, tekst reklamowy:

- **ergonomiczny funkcjonalny design**
- **ochrona przed lordozą**
- **konstrukcja synchroniczna**
- **duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu**
- **pięcioramienna podstawa aluminiowa.**

Norma:**DIN 68877**

Opis techniczny

nośność	120 kg
wykonanie podstawy	Ślizg
norma	DIN 68877
podparcie lordozy (kręzków międzykręgowych)	tak
materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
Regulacja pochylecia siedziska	tak
warunkowo odporne na działanie słabych kwasów i ługów	tak
materiał siedzenia	integralnej pianki
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami	tak
synchroniczny układ mechaniczny	tak
Wysokość oparcia:	600 mm
płynna regulacja wysokości	tak
kolor tapicerki	czarny
materiał oparcia	integralnej pianki
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
zakres regulacji wysokości oparcia	60 mm
zakres regulacji głębokości siedzenia	40 mm
głębokość siedziska	450 mm
szerokość siedziska	470 mm
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
wersja	bez kółek
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	490 - 630 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe

Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)

962518

Wielofunkcyjna para podłokietników obrotowych krzeseł warsztatowych GARANT Typ

965047