

Garant**Taboret warsztatowy, pianka integralna, z rolkami, niskie****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965050
GTIN	4045197702197
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Wygodne taborety obrotowe z **pianki integralnej**, łatwe do pielęgnacji, zmywalne, o **solidnej konstrukcji**, odporne na działanie słabych kwasów i ługów.

Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z **wyzwalaczem pierścieniowym**. Pięcioramienna podstawa z aluminium.

Ø siedziska 350 mm.

Nośność: 120 kg.

Podwójne rolki z hamulcem, miękka powierzchnia toczna z poliuretanu.

Norma:**DIN 68877****Opis techniczny**

materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
materiał siedzenia	integralnej pianki
kolor tapicerki	czarny

Ø siedziska	350 mm
wykonanie podstawy	zestaw rolek
materiał siedziska odporny na działanie słabych kwasów i ługów	tak
wykonanie rolek	rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
nośność	120 kg
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
Ø podstawy	690 mm
norma	DIN 68877
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
Sposób regulacji wysokości	wywołanie pierścieniowe
wersja	z kółkami
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	470 - 630 mm
Rodzaj produktu	Taboret