

Garant**Obrotowe krzesło warsztatowe, pokryte tkaniną, z rolkami, niskie****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965040
GTIN	4045197702142
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczne krzesło warsztatowe obrotowe z **konstrukcją synchroniczną**.

Siedzisko z miękkiego **materiału** o siatkowej strukturze oraz **wygodne** i **oddychające** oparcie.

Pięcioramienna podstawa z aluminium.

Siedzisko (szer. × głęb.): 470×450 mm.

Wysokość oparcia: 600 mm.

Zakres regulacji oparcia: 60 mm.

Zakres regulacji głębokości siedziska: 40 mm.

Nośność: 120 kg.

Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

Podwójne rolki z hamulcem, miękka powierzchnia toczna z poliuretanu.

Wykonanie, tekst reklamowy:

- **ergonomiczny funkcjonalny design**
- **ochrona przed lordozą**
- **konstrukcja synchroniczna**
- **duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu**
- **pięcioramienna podstawa aluminiowa.**
- **siedzenie i oparcie z miękkiego materiału o strukturze siatkowej**
- **wygodny i oddychający.**

Norma:**DIN 68877****wskazówka:**

Oddychający aktywnie tkanina Mesh ulega uszkodzeniu przez zapięcia na rzep. Proszę zabezpieczyć rzepy.

Opis techniczny

zakres regulacji głębokości siedzenia	40 mm
wykonanie podstawy	zestaw rolek
materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
Zakres regulacji oparcia	60 mm
wykonanie rolek	rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
kolor tapicerki	czarny
materiał siedzenia	Mesh-Stoff
synchroniczny układ mechaniczny	tak
podparcie lordozy	tak
nośność	120 kg
Wysokość oparcia:	600 mm
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
norma	DIN 68877
szerokość siedziska	470 mm
głębokość siedziska	450 mm
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami	tak
wersja	z kółkami
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	480 - 630 mm

Rodzaj produktu

Obrotowe krzesło warsztatowe

Akcesoria

Wielofunkcyjna para podłokietników obrotowych krzesel warsztatowych GARANT Typ

965047

Kółka zamienne(1 zestaw = 5 szt.)

962517