

**Garant****Taboret warsztatowy, pokryty tkaniną, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysoki****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965062
GTIN	4045197702449
Klasa artykułu	91Z

**Opis****Wykonanie:**

Wygodne taborety obrotowe pokryte miękką, wygodną i oddychającą **tapicerką tekstylną**. Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z **wyzwalaczem pierścieniowym**. Pięcioramienna podstawa z aluminium.

Średnica siedziska 350 mm.

Nośność: 120 kg.

**Norma:****DIN 68877****wskazówka:**

Oddychająca aktywnie tkanina Mesh ulega uszkodzeniu przez zapięcia na rzep. Proszę zabezpieczyć rzepy.

**Opis techniczny**

materiał siedzenia	Mesh-Stoff
kolor tapicerki	czarny

materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
nośność	120 kg
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
Ø siedziska	350 mm
norma	DIN 68877
wykonanie podstawy	Ślizg z obręczą na stopy
Sposób regulacji wysokości	wywołanie pierścieniowe
wersja	duża wysokość siedziska
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	580 - 850 mm
Rodzaj produktu	Taboret

## Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)	962518
---------------------------	--------