

**TESA****Pochyłomierz cyfrowy CLINOBEVEL 1 USB, Typ:****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467555
GTIN	7630041115321
Klasa artykułu	45C

**Opis****Wykonanie:**

Pochyłomierz uniwersalnego zastosowania do pomiarów względnych i bezwzględnych. Cztery precyzyjnie opracowane bazy pomiarowe pozwalają na pomiary pochyłości w dowolnej ćwiartce. Wzmocniona obudowa z eloksowanego aluminium. Ochrona przed bryzgającą wodą. Ze wskaźnikiem kąta i pochylenia.

**w dostawie::**

Wraz z etui.

Opakowanie: Etui

stopień ochrony IP: IP 65

złącze: Złącze USB

zakres pomiarowy:  $\pm 45$  stopni

Wartość kroku: 0,02 mm/m

dokładność: 2+1 odczyt min. kątowa

długość: 100 mm

szerokość: 75 mm

wysokość: 35 mm

**Opis techniczny**

szerokość	75 mm
-----------	-------

wysokość	35 mm
zakres pomiarowy	±45 stopni
długość	100 mm
dokładność	2+1 odczyt min. kątowna
masa	520 g
Wartość kroku	0,02 mm/m
stopień ochrony IP	IP 65
złącze	Złącze USB
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 2276
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Etui
Rodzaj produktu	Pochyłomierze