

Garant**Taboret, pianka integralna, z rolkami, niski****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965070
GTIN	4045197702456
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Miękkie siedzisko z oparciem. Ergonomiczne oparcie (wys. 120 mm) pozwala zachować prawidłową pozycję przy siedzeniu.

Pięcioramienna podstawa z aluminium zapewnia stabilność w każdym położeniu.

Siedzisko z miękkiej i wygodnej pianki integralnej.

Nośność: 120 kg.

Norma:**DIN 68877****Opis techniczny**

z oparciem	tak
kolor tapicerki	czarny
materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy

wykonanie rolek	rolki podwójne z hamulcem
norma	DIN 68877
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
nośność	120 kg
Wysokość oparcia:	120 mm
wykonanie podstawy	zestaw rolek
materiał siedzenia	integralnej pianki
Regulacja pochylecia siedziska	nie
Sposób regulacji wysokości	wywołanie pierścieniowe
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	470 - 630 mm
Rodzaj produktu	Taboret wysoki

Akcesoria

Kółka zamienne(1 zestaw = 5 szt.)	962517
-----------------------------------	--------