

Garant**RC.T 0602, Gatunek: HU7310-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260620 HU7310-1
GTIN	4062406058388
Klasa artykułu	21G

Opis

RC.T 0602 HU7310-1 Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 350 - 600 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Gatunek	HU7310-1
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	N

Łamacz wiórów	AM
Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RCGT 0602
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia