

Garant**RC.T 0602, Gatunek: HB725**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260620 HB725 |
| GTIN | 4062406058623 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

RC.T 0602 HB725 Łamacz wiórów: UM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| Materiał ostrza | HM |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| Łamacz wiórów | UM |
| Zastosowanie główne | UNI |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Gatunek | HB725 |

| | |
|--|--|
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 60 - 230 m/min |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 2 mm |
| powłoka | PVD |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | RCMT 0602 |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| tolerancja | M |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |