

Garant**RC.X 1003, Gatunek: HU7310-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260640 HU7310-1
GTIN	4062406058401
Klasa artykułu	21G

Opis

RC.X 1003 HU7310-1 Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 350 - 600 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HU7310-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	AM

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RCGX 1003
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia