

**Garant****CCGT 030102, Gatunek: HU7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Klasa artykułu	211

**Opis**

CCGT 030102 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 600 m/min
posuw $f$	0,03 - 0,1 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	N

Łamacz wiórów	AF
Gatunek	HU7315-1
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,5 mm
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030102
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia