


**Garant****CNMG 09T308, Gatunek: HB7210-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Klasa artykułu	21G

## Opis

CNMG 09T308 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmposuw  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

## Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Łamacz wiórów	GM
Gatunek	HB7210-1
promień naroża	0,8 mm

posuw f	0,3 - 0,7 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	K
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia