


Garant**CNMG 09T304, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250150 HB7210-1
GTIN	4062406058869
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 09T304 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mmposuw f : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7210-1
Łamacz wiórów	GM
posuw f	0,3 - 0,7 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
promień naroża	0,4 mm

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	K
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia