

**Garant****CNMG 120404, Gatunek: HB7210-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250156 HB7210-1
GTIN	4062406058883
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 120404 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmposuw  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 450 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7210-1
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	K

Łamacz wiórów	GM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 450 m/min
posuw $f$	0,3 - 0,7 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 6,5 mm
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia