

Garant**CNMG 120416, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250162 HB7210-1
GTIN	4062406058920
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120416 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mmposuw f : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	1,6 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM

Łamacz wiórów	GM
Gatunek	HB7210-1
Zastosowanie główne	K
posuw f	0,3 - 0,7 mm/obr,
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia