


Garant**CNMA 120408, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250165 HB7210-1
GTIN	4062406058937
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMA 120408 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mmposuw f : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	K

posuw f	0,3 - 0,7 mm/obr,
Gatunek	HB7210-1
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMA 120408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia