


Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250322 HB7210-1
GTIN	4062406058944
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120408 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GG

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mmposuw f : 0,32 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
Łamacz wiórów	GG
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Zastosowanie główne	K
posuw f	0,32 - 0,8 mm/obr,

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7210-1
Materiał ostrza	HM
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia