

Garant**CNMG 160616, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250338 HB7210-1
GTIN	4062406058982
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 160616 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GG

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mmposuw f : 0,32 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	GG
Zastosowanie główne	K
promień naroża	1,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7210-1
głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm

posuw f	0,32 - 0,8 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia