

Garant**DNMG 150612, Gatunek: HB7210-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250864 HB7210-1
GTIN	4062406059033
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150612 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GG

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mmposuw f : 0,32 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Łamacz wiórów	GG
głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7210-1

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,32 - 0,8 mm/obr,
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia